

KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR - KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR WEDGE

[Delar till Gevär](#) > [Safety Delar](#) > [Safeties](#)

KP-15 Optimized Ambi Selector är designad för att enkelt kunna tas bort från KE Arms KP-15 Polymer Lower. Varje sida har spår som är notched så att den kan placeras halvvägs mellan säker och avfyrning och tryckas ut med selector-arms borttagna. 6061-T6 Billet maskinbearbetad ambidextrous selector, Mil 8625 Typ III Klass 2 anodiserad. Vändbar för traditionell 90 graders båge eller kortkast 45 graders båge. Gör det möjligt för användaren att manipulera säkerheten från båda sidor av vapnet. 17-4 rostfritt stålaxel, svart melonite belagd. Inkluderar insexnyckel.



Produktinformation

- Namn: [KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR WEDGE](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 100047166
- Tillv.nr.: 1-61-02-004
- Modell: KP-15
- Vapentyp: KE Arms
- Leveransvikt: 0.036kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för KP15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för KP15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR

Introduktion

Tack för att du valt KP15 Optimized Ambi Selector från KE Arms. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att selector är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Var medveten om att produkten kan vara farlig om den används felaktigt.
- Se till att vapnet är säkert innan du manipulerar selector.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort selectorarms försiktigt.
2. Placera KP15 Optimized Ambi Selector i det avsedda utrymmet på KE Arms KP15 Polymer Lower.
3. Se till att selector är korrekt placerad halvvägs mellan säker och avfyrning.
4. Tryck försiktigt ut selector med selectorarms borttagna.

Användning

- Vänd selector för att använda den traditionella 90 graders bågen eller kortkast 45 graders bågen beroende på dina behov.
- Manipulera säkerheten från båda sidor av vapnet för att säkerställa optimal användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten och användningen av KP15 Optimized Ambi Selector, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök KE Arms officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se